

CCTP VANNE PAPILLON CENTRE A MANCHETTE EPDM GAMME INITIALE

Vanne Papillon Gamme Initiale avec manchette EPDM :

Wafer :

Les vannes manuelles DN $\geq$ 50 seront des vannes papillon à oreilles de centrage (Wafer) type Initiale Sferaco Ref.1125 ou techniquement équivalent. Corps de vanne Fonte ductile EN-GJS-400-15, papillon fonte nickelé, revêtement : Peinture époxy épaisseur 80 microns couleur RAL 5005. Manchette EPDM vulcanisée, assurant une meilleure étanchéité et durabilité. Axe : Axe entraînement par cannelures éliminant tout jeu mécanique. Axe monobloc traversant non débouchant étanchéité par double paliers en PTFE + joint nitrile évitant toutes fuite vers l'extérieur. Garantie de 5 ans.



Lug :

Les vannes manuelles DN $\geq$ 50 seront des vannes papillon à oreilles taraudées (Lug) type Initiale Sferaco Ref.1135 ou techniquement équivalent. Corps de vanne : Fonte ductile EN-GJS-400-15, papillon fonte nickelé, revêtement : Peinture époxy épaisseur 80 microns couleur RAL 5005. Manchette EPDM vulcanisée assurant une meilleure étanchéité et durabilité. Axe : Axe entraînement par cannelures éliminant tout jeu mécanique. Axe monobloc traversant non débouchant étanchéité par double paliers en PTFE + joint nitrile évitant toutes fuite vers l'extérieur. Garantie de 5 ans.

